

ВЫВОДЫ:

Дефектоскопические комплекты «NORD-TEST» фирмы «HELLING»:

- очиститель REINIGER U87 (аэрозоль),
- пенетрант KONTRASTROT U88 (аэрозоль),
- проявитель ENTWICLER U89 (аэрозоль),

- очиститель REINIGER U87 (аэрозоль),
- пенетрант красный ROT-3000 (аэрозоль),
- проявитель ENTWICLER U89 (аэрозоль)

могут быть использованы при капиллярном контроле по II и III классам чувствительности в соответствии с требованиями «Унифицированной методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль. ПНАЭ Г-7-018-89» в диапазоне температур от + 8°C до + 40°C для сварных соединений I, II, III категории и антикоррозионных покрытий в соответствии с Правилами ПНАЭ Г-7-018-89.

Действительно до декабря 2011 года.

Начальник лаборатории методик и технологии
неразрушающего контроля
ОАО «НИКРОМТ-Атомстрой», к.т.н.



В.И.Горбачев